

РЕЦЕПТУРА ГОФРОТРУБЫ

1. На базе свинецсодержащего комплексного стабилизатора.

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K=58 - 63	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	60,0
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan TX 3732 RR	2,6
4	Лубрикант	Baerolub L-PM	0,5
5	Лубрикант	Baerolub L-KO	0,3
6	Лубрикант	Baerolub PA 68	0,1

Данная рецептуры позволяют осуществлять высокоскоростную экструзию гофрированных труб диаметром от 16 мм. Комплексный стабилизатор может быть подобран непосредственно под вашу экструзионную линию.

Контактная информация

телефон (495) 540-61-33

E-mail pvc1@eurohim.ru

www.chem.eurohim.ru