

## РЕЦЕПТУРА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K=64-68	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	8,0 – 10,0
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan SMS 50523 R/4-Blue	2,3

Мелосодержание может быть увеличено до 12-14 phr. Верхняя граница дозировки зависит от требований к готовой продукции и возможностей конкретной экструзионной линии. При увеличении дозировки мела скорее всего потребуются корректировка рецептуры восковыми добавками.

### Контактная информация

телефон (495) 540-61-33

E-mail [pvc1@eurohim.ru](mailto:pvc1@eurohim.ru)

[www.chem.eurohim.ru](http://www.chem.eurohim.ru)